


品番：EA809BH-10C

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット



販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット	最大出力	1,160W
回転数	12,000rpm	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
スピンドル径	M10×1.5	電源	AC100V・760W・8A
コード長	3心2.5m(3Pポッキンプラグ付)	本体サイズ	295×64×60(H)mm
本体重量	1.9kg	用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業
<セット内容>	●本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属) ●オフセット砥石×5枚(#24)、切断砥石×5枚、ジルコフラップディスク×2枚(#40・#60各1枚) ●ホイルワッシャ(ダイヤモンドカッター用)×1個 ●スパナ×1 ●ケース×1		

<オフセット砥石仕様>

- サイズ…φ100×4×15mm穴
- 粒度…A/WA24P
- 最大回転数…13,690rpm
- 被削材…スチール

- 入数…5
- 溶接後の研削、鉄板等の面取りに

<切断砥石仕様>

- 粒度…#46
- 入数…5
- サイズ…φ105×1.0×15mm穴
- 最大回転数…15,300rpm
- 材質…アルミニウムオキサイド
- スチール、ステンレス、チタニウム用
- 接着技術の向上により切断能力と耐久性がアップ。

<ジルコフラップディスク仕様>

- サイズ…φ100×穴径15mm
- 粒度…#40・#60
- 最大回転数(rpm)…15,300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。

<ケース仕様>

- サイズ…415×160×105mm
- 砥石用仕切板付
- 材質…スチール

代替品



品番 EA809BH-10D
コメント 変更点:砥石・ケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.