

品番：EA780XP-71

品名：φ32(25.4)x152mm グリーンレーザーポインター(クラス3R)



販売価格	26,100円(税抜)／28,710円(税込)		
カタログ価格	26,100円(税抜)／28,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



出力5倍の高輝度緑色光レーザーが、広い講堂でも抜群の視認性を実現するグリーンレーザーポインター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GL1016BK
クラス	JISクラス3R	レーザー色	緑色
レーザー発光部・波長	半導体励起固体レーザー・532nm	レーザー出力	最大5mW
レーザー到達距離	最大約200m(夜間時)※環境温度によって誤差が生じますので、あらかじめご了承ください。また長時間連続して使用し続けると熱を発生し、レーザー光が弱くなる場合があります。	使用環境温度	15～35℃
電源	ACアダプタ電源プラグ(ケーブル長300cm)	材質	アルミ、シリコン、ゴム
サイズ	直径32mm(照射部)/直径25.4(グリップ部)×152mm	重量	約210g(ケーブル、アダプタ含む)
付属品	ポーチ、取扱説明書		

クラス2の緑色光レーザーの5倍の出力で、驚きの高輝度を実現したクラス3R適合のレーザーポインターです。明るい場所や広い講堂でのプレゼンに最適です。

人間が見やすいとされる532nm波長で視認性の高い緑色レーザー光線です。

リングを回すことでレーザー径を30～240mm(距離3m時)に無段階で可変でき、照射距離が離れても最適なレーザー径に調整できます。

経済性に優れ、電池切れの心配がないAC電源供給タイプです。

電源ON/OFFスイッチ採用で、レーザー光線の継続照射が可能です。

高級感のあるアルミボディを採用しています。

※本製品は、消費生活用製品安全法の定める特別特定製品には該当しないため、PSCマークの表示がありません。また、日本工業規格（JIS）「レーザー製品の安全基準」で定められているクラス3Rのレーザーを搭載しており、JISが定める表示義務と、厚生労働省が定めるレーザー光線による障害防止対策要綱における表示義務を満たしています。

代替品

	品番 EA780XP-63A コメント ビーム径:約5mm(5～20mmで調整可能)
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.