

品番 : EA809BJ-20A

品名 : 100mm/1600W 電子ディスクグラインダー-セット



販売価格	36,500円(税抜) / 40,150円(税込)		
カタログ価格	36,500円(税抜) / 40,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0842ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10BYEQ2※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 ・#40/100mm フラップディスク×2 ・#60/100mm フラップディスク×2 ・工具箱		

【ディスクグラインダー仕様】

- ・最大出力: 1600W
- ・砥石サイズ: 外径100×穴径15mm(別売)
- ・スピンドル径: M10×1.5
- ・回転数: 10,000rpm
- ・電源: 100V・1050W・12A
- ・サイズ: 309(W)×60(H)mm
- ・重量: 1.9kg
- ・コード長: 2.5m
- ・付属品: スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、ホイルワッシャB3、ホイルナット、フィルタ
- ・キックバック軽減システム: モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トレンチの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。
- ・再起動防止機能: スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んで起動しません。スイッチを一度切ることで、解除することができます。
- ・パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)
スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。
- ・アクションスイッチ: 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
- また、本体を握ったままで操作が可能です。
- ・サイドハンドルを上部に取付けることで狭所作業や切断作業に適しています。
- ・ソフトスタート: 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
- ・二重絶縁

- ・スピンドルロック、ブレーキ付
- ・ブラシレスモーター採用

【#40/100mm フラップディスク仕様】

- ・最大回転数:15,300rpm
- ・材質:セラミック
- ・取付穴径:15mm
- ・直径:100mm
- ・粒度:#40
- ・特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
- ・6層のフラップで長寿命。
- ・フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ・スチール、ステンレス、アルミ、鋳鋼、チタニウム、ニッケル合金、耐摩耗鋼板、プラスチック、木材用

【#60/100mm フラップディスク仕様】

- ・最大回転数:15,300rpm
- ・材質:セラミック
- ・取付穴径:15mm
- ・直径:100mm
- ・粒度:#60
- ・特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
- ・6層のフラップで長寿命。
- ・フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ・スチール、ステンレス、アルミ、鋳鋼、チタニウム、ニッケル合金、耐摩耗鋼板、プラスチック、木材用

【工具箱仕様】

- ・サイズ:430×180×230(H)mm
- ・重量:1040g
- ・材質:ポリプロピレン
- ・125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。
- ・中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物を取り出しやすくなっています。
- ・中皿1枚付

砥石別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.