

品番 : EA809BL-20F

品名 : 100mm / 790W ディスクグラインダーセット



販売価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/05 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AG1061※ESCOオリジナルセット品
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>●ディスクグラインダー×1</li><li>●オフセット砥石(Φ100×3mm/#36)×5枚</li><li>●切断砥石(Φ105×1mm)×5枚</li><li>●カニ目スパナ</li><li>●ケース×1</li></ul>
〈ディスクグラインダー本体〉	<ul style="list-style-type: none"><li>●砥石サイズ: Φ100×穴径15mm(厚み6mmまで)</li><li>●スピンドル径:M10×1.5</li><li>●最大出力:1100W</li><li>●回転数:12000rpm</li><li>●電源:100V・790W・8.1A</li><li>●コード長:2.5m</li><li>●サイズ:263×117×88(H)mm(握りΦ56mm)</li><li>●重量:1.6kg</li><li>●材質:樹脂</li><li>●二重絶縁</li><li>●カニ目スパナ付</li><li>●狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド</li><li>●軽くしっかりと握れる全長26cmのコンパクトボディ</li><li>●優れた防じん性能(ラビリンス構造)</li><li>●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ</li></ul>	〈切断砥石〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:105mm</li><li>・厚み:1.0mm</li><li>・穴径:15mm</li><li>・粒度:#46</li><li>・最大回転数:15300rpm</li><li>・砥粒:アルミニウムオキサイド</li><li>・用途:スチール・ステンレス・チタニウム用</li></ul>

〈オフセット砥石〉

- 外径:100mm
- 厚み:3mm
- 穴径:15mm
- 粒度:#36
- 最大回転数:13750rpm
- 最大使用周速度:72m/s
- 目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

〈ケース〉

- サイズ…430×230×180mm
- 樹脂製
- 中皿付き

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.