

品番：EA809BL-20F

品名：100mm/ 790W ディスクグラインダーセット



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG1061※ESCOオリジナルセット品
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	〈セット内容〉	●ディスクグラインダー×1 ●オフセット砥石(φ100×3mm/#36)×5枚 ●切断砥石(φ105×1mm)×5枚 ●カニ目スパナ ●ケース×1
〈ディスクグラインダー本体〉	●砥石サイズ: φ100×穴径15mm(厚み6mmまで) ●スピンドル径:M10×1.5 ●最大出力:1100W ●回転数:12000rpm ●電源:100V・790W・8.1A ●コード長:2.5m ●サイズ:263×117×88(H)mm(握りφ56mm) ●重量:1.6kg ●材質:樹脂 ●二重絶縁 ●カニ目スパナ付 ●狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド ●軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ ●優れた防じん性能(ラビリンス構造) ●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ	〈切断砥石〉	・外径:105mm ・厚み:1.0mm ・穴径:15mm ・粒度:#46 ・最大回転数:15300rpm ・砥粒:アルミニウムオキシサイド ・用途:スチール・ステンレス・チタニウム用

<p>〈オフセット砥石〉</p>	<ul style="list-style-type: none">●外径:100mm●厚み:3mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13750rpm●最大使用周速度:72m/s●目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。	<p>〈ケース〉</p>	<ul style="list-style-type: none">●サイズ…430×230×180mm●樹脂製●中皿付き
------------------	---	--------------	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.