



品番：EA809PH-51

品名：DC18.0V/125mm ランダムサンダー(充電式/吸塵)



販売価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
カタログ価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 22:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	SV1813DA(XP)
ペーパーサイズ	マジック式: φ125mm	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)
回転数	7,000~11,000rpm	サイズ	125(W)×165(D)×153(H)mm(蓄電池装着時)
重量	1.9kg(集じんバッグ、蓄電池装着時)	付属品	バッテリー×1、充電器、サンディングペーパー(#120)2枚、集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー
一充電当たりの作業量	材料:マツ集成材、ペーパー粒度:A-P80、変速ダイヤル:6...約35分	モーター	直流ブラシレスモーター
巡回径	3mm	振動3軸合成値	6.6m/s <sup>2</sup>

※ケースは付いていません。

高集じん率 約80%

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。

ブレーキ機能付

スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止します。

集じん機接続可能

集じんアダプタ(A)/(B)が標準付属。様々な集じん機と接続することができます。

## 6段階変速ダイヤル

回転速度は、変速ダイヤルで6段階に設定可能。  
仕上げ面の材質や、用途によって回転速度を調整できます。

### 回転速度の設定

#### 【一般的な研磨作業】

ペーパー粒度…荒仕上げ:180、仕上げ:400

回転速度(変速ダイヤル)…3~6

#### 【さび落とし / 汚れ落とし】

ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240

回転速度(変速ダイヤル)…2~4

#### 【塗装はがし】

ペーパー粒度…荒仕上げ:40、仕上げ:80

回転速度(変速ダイヤル)…2~4

#### 【木材】

##### ・軟質材

ペーパー粒度…荒仕上げ:60,80、仕上げ:240

回転速度(変速ダイヤル)…3~6

##### ・硬質材

ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:180

回転速度(変速ダイヤル)…3~5

##### ・合板

ペーパー粒度…荒仕上げ:240、仕上げ:320

回転速度(変速ダイヤル)…2~4

#### 【金属】

##### ・アルミ

ペーパー粒度…荒仕上げ:80、仕上げ:240

回転速度(変速ダイヤル)…2~4

##### ・鉄

ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:240

回転速度(変速ダイヤル)…3~6

##### ・ステンレス

ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240

回転速度(変速ダイヤル)…3~6

## 代替品



品番 EA809PH-51A

コメント 変更点:付属電池

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.