品番: EA809BX-11A

品名: 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	92,300円(税抜)/101,530円(税込)				
カタログ価格	92,300円(税抜)/101,530円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 23:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0851ページ				





















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G3610DC(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間	満充電:25分、実用充電:19分	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
回転数	変速モード:3,200~10,000rpm オートモード:5,500rpm	スピンドル径	M10×1.5
サイズ	363×60(H)mm	重量	2.5kg(バッテリー含む)
付属品	レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース	一充電当たりの作業量	【コンクリート筋付け】 S1カッター/外径100mm、材料コンク リート、切込み深さ20mm、推力30N: 約7.6m 【鉄筋切断】 切断トイシ/外径100mm、材料 φ10mm鉄筋:約152本

無段変速・オートモードダイヤル機能搭載

防じん・防滴構造

ブラシレスモーター

キックバック軽減システム搭載

スイッチを入れた状態でバッテリーを装着しても起動しない再起動防止機能付き

起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能です。

強力モーターと制御回路で過負荷作業時でも高回転を維持します。

回転復帰制御

高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。

小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。

【ダイヤル設定・無負荷回転数・作業の目安】

- 1・3,200min-1(回/分)・ステンレスの研磨、さび落とし、塗装はがし
- 2・3,900min-1(回/分)・ステンレスの研磨、さび落とし、塗装はがし
- 3・5,300min-1(回/分)・さび落とし、塗装はがし、研削作業、仕上げ作業
- 4・7,400min-1(回/分)・さび落とし、塗装はがし、研削作業、仕上げ作業、荒切削、切断作業
- 5·8,600min-1(回/分)·研削作業、仕上げ作業、荒切削、切断作業
- 6·10,000min-1(回/分)·研削作業、仕上げ作業、荒切削、切断作業

A(オートモード)・5,500min-1(回/分)・軽作業、作業待機状態、10,000min-1(回/分)研削、切断作業

3方向サイドハンドル取付け

狭所作業にも対応可能です。

ツールレスホイルガード採用

工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。

メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用

メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。

ソフトスタート

起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

ブレーキ付

スイッチを切るとブレーキがかかり回転が停止するため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。

2アクションスライドスイッチ

不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。

本体を握ったままで操作可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.