


品番：EA809BX-8A

品名：100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	92,300円(税抜) / 101,530円(税込)		
カタログ価格	92,300円(税抜) / 101,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		



### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G3610DD(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)
充電時間	25分(満充電)、19分(実用充電)	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
回転数	変速モード:3,200~10,000rpm オートモード:5,500rpm	最大出力	1,500W
スピンドル径	M10×1.5	サイズ	363×60(H)mm
重量	2.5kg	付属品	バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース
一充電当たりの作業量	【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、 材料:コンクリート、切込み深さ: 20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】	モーター	直流ブラシレスモーター

	約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料: φ10mm鉄筋)		
スイッチ形式	パドル式		
<b>回転復帰制御</b> 高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。			
<b>細径ボディ</b> 小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。			
<b>無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載</b> ・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。 ・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。			
<b>3方向サイドハンドル取付け</b> 狭所作業にも対応可能です。			
<b>ツールレスホイールガード採用</b> 工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイールガードを採用しており、使い勝手が向上します。			
<b>メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用</b> メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。			
<b>両側LEDライト採用</b> 両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。			
<b>キックバック軽減システム</b> モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。			
<b>再起動防止機能</b> スイッチがONの状態でも電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。			
<b>ソフトスタート</b> 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。			
<b>ブレーキ付</b> スイッチを切るとブレーキがかかり回転が停止するため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。			
<b>パドルスイッチ</b> スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。			
<b>ブラレスモーター搭載でメンテナンスフリー&amp;高効率</b> ・製品寿命の大幅向上 過酷な環境によるアマチュアの断線、レアショート、コンミ摩耗等のトラブルを一掃。 ・カーボンブラシ交換不要 交換の手間がなく、コストも削減できます。			
<b>電池残量表示付(バッテリー)</b>			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.