

品番：EA809XL-8A

品名：DC36.0V(20mmx520mm) ベルトサンダー(充電式)



販売価格	197,700円(税抜) / 217,470円(税込)		
カタログ価格	197,700円(税抜) / 217,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 00:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




仕様

メーカー	HiKOKI	型番	SB3602DA(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、 18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約19分(実用充電) 約25分(満充電)
回転数	変速モード: 3,000~10,000rpm オートモード: 5,500rpm	ベルト速度	変速モード: 7.7~25.7m/s (460~1,540m/分) オートモード: 14.2m/s (850m/分)
ベルトサイズ	20×520mm	サイズ	545×122×123mm(サイドハンドル 除く、蓄電池装着時) 545×244×123mm(サイドハンドル 含む、蓄電池装着時)
重量	3.0kg(サイドハンドル含む、蓄電池装着時)	付属品	バッテリー×2、充電器、六角棒スパナ (2.5・4mm)、研磨ベルト(ジルコニア) #60(本体装着・予備1枚)、研磨ベルト (ジルコニア)#80・#100・#120 各1 枚、サイドハンドル、ケース、電池カバー
一充電当たりの作業量	材料:SS400 t6、平均押付荷重:25N 2.5Ah(マルチボルト) 変速ダイヤル1(最低速)…約20分 変速ダイヤル5(最速)…約8分	モーター	直流ブラシレスモーター
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)		

<p>変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。</p>
<p>バリ取りから仕上げ研磨までスピーディー&amp;パワフル研削 36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりスピーディー&amp;パワフルな研削を実現しました。</p>
<p>使いやすいベルトの角度調整が可能 作業環境に応じた角度調整が可能。 コンパクトに折りたたためて収納にも便利です。</p>
<p>使いやすいベルトの速度調整が可能 作業にあわせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。 変速モード(1～5)、オートモード(A)</p>
<p>ベルト幅が20mmで狭い所でも削りやすく、作業効率が向上します。</p>

代替品

	<p><b>品番</b> EA809XL-1A <b>コメント</b> 違い:AC100V、ベルトサイズ など</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.