

品番 : EA812HG-15B

品名 : AC100V・DC12~28V/1,152Wh ポータブル電源



販売価格	194,700円(税抜) / 214,170円(税込)		
カタログ価格	194,700円(税抜) / 214,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2354ページ2446ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RF1100
定格出力	[AC×4]100V AC15A 50 /60Hz 合計1,500W	出力電圧	AC出力: [AC×4]100V AC 15A 50 /60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W) USB出力: [USB Type-A Qualcomm (R) Quick Charge(TM) 3.0×3] 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A [USB Type-C(R)×3] 5V/9V/12V /15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A DC出力: [シガーソケット]12V DC 120W
充電時間	ACアダプター使用時:約2.4時間 シガーアダプター使用時:約14.3時間	入力電圧	ACアダプター:AC100V→DC36V PV:DC12~28V
最大出力	瞬間最大3,000W	バッテリー容量	360,000mAh/1,152Wh
波形	正弦波	サイズ(mm)	380(W)×300(D)×254(H)mm
重量(kg)	約18.3	充電温度	0℃~40℃
動作温度	-10℃~40℃	付属品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ

インテリアに馴染む高いデザイン性
出力1,500Wのハイパワーモデル!

1,152Wh(48Ah/32V)360,000mAhの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心!

コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY電源、出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計

自動給電切り替え機能搭載だから、停電の時にも家電製品がそのまま使える

高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電機」を採用

コンセントを差したままの使用に対応し、「過充電」や「過放電」を防止

コンセントは挿したままでOKなので、必要な時すぐに使える!50/60Hzどちらの家電にも対応

屋内外にマッチするデザイン&本体に日本語表記を採用

「防災製品等推奨品」として認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.