

品番：EA813BC-2C

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	71,600円(税抜) / 78,760円(税込)		
カタログ価格	71,600円(税抜) / 78,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		



瞬時に止まる高制御クラッチで効率アップ

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR18V-90C
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	剛性体締付トルク: 64N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク: 36N・m(ドリルポジション)
チャック能力	1.5~13mm	バッテリー	DC18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約60分(空~80%ターボ充電)、約70分(空~フル充電)	回転数	低速: 0~630rpm 高速: 0~2100rpm
能力	鉄工: ϕ 13mm、木工: ϕ 68mm、ねじ締め: ϕ 12mm、鉄工ホールソー: ϕ 53mm	振動3軸合成値	金属の穴あけ時 振動伝達値 ah: 1.6m/s ² 不確定性 K: 1.5m/s ²
騒音レベル	音圧レベル: 88dB(A) 音響パワーレベル: 77dB(A) 不確定性 K: 5dB	サイズ	163(W)×77(D)×255(H)mm
重量	1.7kg(バッテリー含)	付属品	バッテリー×2個、充電器、ケース
トルク設定	21		
ビット別売			
電子無段変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構			

コネク機能対応
高効率のECモーター(ブラシレスモーター)
ERC機能(キックバック機能)
EMP機能:過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります
フレキシブルバッテリーパックシステム:同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
耐久性抜群のフルメタルチャックを採用
緩み止め、締め過ぎ防止機構内臓
キックバック防止機構によってユーザー保護効果と安全性が向上し、完璧な工具制御が可能に。精密クラッチによって抜群の使いやすさを実現
LEDライト装備
プレジジョンクラッチ装備のハイスペックモデルです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.