品番: EA814DL-55

品名: AC100V/ 50W 電球(白)



| 販売価格 | 31,700円 (税抜)/ 34,870円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 31,700円(税抜)/34,870円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/24 10:30現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログ ページ | 2098ページ | | | | |





仕様

| メーカー | 日動工業 | 型番 | L50V2-J110W-50K |
|------|------------------------------|--------|-----------------|
| 電球 | LED球 100V:48W 200V:47W | 明るさ | 6850lm |
| 演色性 | Ra83(高演色LED) | 光源色 | 昼白色(5000K) |
| 口金 | E39 | 使用環境温度 | −20℃~45℃ |
| 本体色 | 白 | 付属品 | 落下防止ワイヤー×1本 |
| 適合品番 | EA814DL-51~-53 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.