品番: EA813PB-53

品名: DC10.8V/2.0Ah ドライバードリルセット(赤/充電式)



販売価格	47,200円 (税抜)/ 51,920円(税込)				
カタログ価 格	47,200円(税抜)/51,920円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/04 02:44現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0865ページ				



















仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1D32F10D-R
仕様	セット	最大トルク	高速 約6N·m 低速 約18N·m
チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの 寸法が13mm)	バッテリー	10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
充電器	充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:60W 質量:640g	充電時間	実用充電:約25分フル充電:約45分
回転数	《高速》0~1550回転/分、 《低速》0~400回転/分	サイズ	128×68×219mm
重量	1.05kg	クラッチ	15段階
付属品	EZ9K01:プラスチックケース EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA:電池パック10.8V2. OAh(LFタイプ)(2個)	作業レンジ(mm)	木ネジ(米松): φ2.1~6.8 テクス(対SPC・厚み2.3mm): φ3. 5~φ6 小ネジ:M3~M5 木工(対米松・厚み120mm):~φ21 金工(対鉄板・厚み2.3mm):~φ10 金エホールソー(対SPC・厚み2.3 mm):~φ21

能力(目安・フル充電で)

ネジ締め: 《高速モード》 木ネジ・米松 (Φ4.1×25mm) 約440本、《高速 モード》 テクスネジ・SPC (Φ4×13mm・板厚1.6mm) 約310

穴あけ:《低速モード》金エホルソー・SPC(Φ20×1.6mm)約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm)約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm)約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm)約35穴

電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。

1.05kgの軽量本体で軽作業も快適。

狭所作業も快適な128mmヘッドサイズ。

LEDライトで暗所作業が快適。

軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.