

品番：EA815LN-2C

品名：AC100V-240V/18W 照明灯/LED(防水型)



販売価格	31,300円(税抜)／ 34,430円(税込)		
カタログ価格	31,300円(税抜)／34,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2024/06/02 08:22現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2131ページ		



仕様

メーカー	日機	型番	NLL3-36CG-AC
光源	昼光色LED	消費電力	18W
電源	AC100～240V(50/60Hz)	明るさ(lm)	2000
照度(1m)	610lx	環境温度	-10℃～40℃ (但し、凍結しないこと)
電線仕様	VCTF0.75mm ² ×2心×3m	外管材質	ガラス管
保護等級	IP67	サイズ(mm)	φ58×730
重量	約2kg		
IP67規格で防水、防塵です。			
ハイパワーLEDを使用した省エネ設計です。 (寿命:40,000時間以上)			
コード付属(3m)			
クーラント液、切粉などの飛び交う環境でも十分に耐えうる仕様です。			
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。			
RoHS、REACH規制に対応した環境に優しい照明機器です。			
取付ブラケット付(一体型)			

代替品

	品番 EA815LA-17B コメント
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.