

品番 : EA815LD-701

品名 : AC100V/ 8W 作業灯/LED(固定ホルダ -2個付)



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



IP66耐湿表	
実例	内容
1	防水蓋
2	防水蓋以下の隙間が埋め込まれない
3	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
4	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
5	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
6	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
7	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
8	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
9	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
10	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない

● 防水性能	
項目	内容
1	防水蓋
2	防水蓋以下の隙間が埋め込まれない
3	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
4	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
5	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
6	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
7	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
8	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
9	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない
10	防水蓋1mm以下の隙間が埋め込まれない

仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED7R
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に			
蛍光灯と同様のやわらかな光源			
電源	AC100V	照明装置	直管型LED
ポリカーボネート製			
二重絶縁構造、防塵防水の保護等級IP66			
付属品	固定ホルダー(2個)	電球	8W
コード長	5m	明るさ	750lm
サイズ	φ34×368mm	重量	525g

代替品

	品番 EA815LD-702 コメント
--	------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.