


品番 : EA815LN-78

品名 : AC100-240V/ 27W 照明灯/LED(調光付)



販売価格	31,900円(税抜) / 35,090円(税込)		
カタログ価格	31,900円(税抜) / 35,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/22 06:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2110ページ		



カタログ訂正

24/12/09 明るさ/消費電力の訂正。誤:1300lm/23W、正:2080lm/27W(9025 No.55,56)

### 仕様

メーカー	日機	型番	NLUD120-25-AC
明るさ	2080lm	消費電力	27W
全長	420mm	電源	AC100~240V
光源	面発光LED	コード長	2.3m
色温度	5,700K	照度(1m)	1030lx
期待寿命	使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点	重量	1000g
使用温度	-10℃~40℃(但し、氷結しない事)	調光範囲	20~100%
演色性	Ra80	用途	外観検査、目視検査照明など
付属品	ACアダプター		

IP50

ライトの明るさを20%~100%の範囲で無段階調光できます。

照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。

背面マグネット付

調光機能付き面発光LED照明です。

LED特有のギラツキのない面発光。長時間使用しても目が疲れにくい。

光の反射が少なく、検査照明に最適です。

影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

定電流IC回路を採用。電圧の変動があっても一定の照度を保ち、LEDの長寿命化を実現。

突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有する安全設計。

背面にマグネットを内蔵。金属部に貼りつけて使用できます。

照度メモリー機能付で前回消灯時の明るさで再点灯します。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.