

品番：EA818-11

品名：φ100mm サイザルバフセット(オフセット型)



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/03 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1012ページ		



### 仕様

<セット内容>	オフセットサイゼル 粗磨き用バフ研磨剤(ピンク) 仕上げ用バフ研磨剤(ホワイト) 各1個	回転数	9000~12000rpm
用途	・金属一般仕上げ(ステンレス材 #400研磨仕上げ) ・溶接ビード部の仕上げ ・フレキシブルサンダに替わる研磨	サイズ	オフセットサイゼル:本体直径: 100mm サイザル径:約22mm 径:15mm み:約15mm 粗磨き用バフ研磨剤: 60×40×20(t)mm 仕上げ用バフ研磨剤: 60×40×20(t)mm
総重量	295g	特長	・従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨可能 ・ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。 ・バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です。

<p>使用方法</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・オフセットサイザルは、ディスクグラインダに取付けて使用します。</li><li>・使用時には、本体回転方向を合わせて、高速用(12000rpm)及び低速用(9000rpm)でご使用下さい。</li><li>・低速用グラインダを使用することで、バフ研磨剤の付着性、保持性が良くなり、より効果的な研磨が行えます。</li><li>・使用時には、バフ研磨剤を塗布して研磨作業を行います。</li><li>・研磨剤を万力などに固定し、オフセットサイザルを研磨剤に軽く押し付けて下さい。</li><li>・または、軽く研磨して被研磨物を温めてから、研磨剤を被研磨物に押し付けて下さい。</li></ul>		
-------------	--	--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.