

品番 : EA818E-172A

品名 : #120/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/04 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0882ページ		



#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	505
直径(mm)	30	高さ(mm)	4.8
粒度	#120	軸径	3.2mm
軸長	35mm	最大回転数	35,000rpm

細目仕上げ加工用

サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。

ハードに材料を削り取ることはありません。

作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。

平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。

大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.