

品番 : EA815LN-64A

品名 : AC100V/13W 照明灯/LED(防滴型)



販売価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日機	型番	NLT4-40-AC-S(2M+P)
用途	低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明など	明るさ	1620lm
照度(1m)	360lx	電源	AC100V
消費電力	13W	全長	950mm
コード長	3m	電線仕様	VCTF0.75mm ² ×2芯
色温度	5,700K	設計寿命	60,000時間(使用温度25℃) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用温度	-40℃~40℃(ただし、氷結しないこと) ※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください	防水性能	IP65
材質	ポリカーボネート	カバー	乳白色
付属品	取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)		

眩しさを抑える防眩カバー付き

乳白カバーの採用により、均一に発光し、ぎらつきを抑えました。

保護回路により絶縁性に優れています。

マグネット付属で容易に取付できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.