

品番：EA818PR-7

品名：AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダー-セット



販売価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー

### 仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28473
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	用途	切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	50W
回転数	8,000~18,000回/分 無段電子コントロール付き	ドリルチャック	φ0.5mm~3.2mm
定格使用時間	15分	本体サイズ	220(W)×45(D)×50(H)mm
重量	500g	付属品	・ドリル(ハイス) φ0.3/0.5/0.8/1.0 /1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本 ・ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚 ・切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚 ・純毛バフ(軸付き)2種 各1本 ・彫金バフ 1枚 ・軸付き砥石(WA)2種 各1本 ・フラップホイールペーパー120番 1本 ・ハイスビット2種 各1本、専用シャフト2本 ・専用ビットケース 1個

トルクが強く、ハードな作業にも適応。

チャック部が小径ドリルチャックなので異なる軸径サイズの先端ビットの交換が簡単。

※付属のφ0.3mmのドリルを使用する際は、φ0.3mmのドリルを掴むことのできる市販ピンバイス等をご使用ください。

二重絶縁構造

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.