

品番 : EA818HE-17

品名 : 1000-40000rpm マイクログラインダー



販売価格	128,800円(税抜)／141,680円(税込)		
カタログ価格	128,800円(税抜)／141,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0885ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業(E-FORCE)	型番	DSSR43001
用途	穴あけ、面取り、バリ取り、切断などに	付属品	電源コード100V用(2m)、φ 3.0mmコレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
<コントローラー>			
入力電圧	AC100V(50/60Hz)	サイズ	(W)60×(D)230×(H)150mm
重量	1.95kg(電源コード除く)		

LOADメータ

作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。

緑:連続負荷範囲(連続使用可能レベル。この範囲をお勧めします。)

黄:断続負荷範囲(断続使用可能レベル)

赤:過負荷状態

回転数表示

回転数とエラー内容をデジタル表示します。

回転数設定ボタン(▲▼)

▲ボタンを押すと回転数が上がり、▼ボタンを押すと回転数が下がります。

回転方向切換ボタン

正転逆転を切換えます。

<ロータリーエンジン>

最高回転速度	40,000min-1	使用可能回転速度	1,000~40,000min-1
最大出力	84W	最大トルク	4.0cN·m
サイズ	φ 26mm×158mm	重量	172g(モータコード除く)
【トリプルガード】3つのガード構造で切粉の侵入防止 1. 大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばす。 2. 内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばす。 3. 内部ラビリンスシールで切粉の侵入防止。			
セラミックベアリング標準装備。 静肃性・低振動のブラシレスモータ。			
多機能スイッチ 手元操作で直感的な加工をアシスト。 スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.