

品番 : EA818MF-10

品名 : AC100V/400W ベルトディスクサンダー



販売価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 16:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BDS-1010
用途	木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り (マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)	電源	AC100V・400W
電流	5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)	ベルトサイズ	100×915mm
ディスクペーパーサイズ	φ 150mm(マジック式)	ベルト速度	7.2m/s(50Hz)、8.7m/s(60Hz)
ディスク回転数	2800min-1(50Hz) 3400min-1(60Hz)	本体サイズ	450×210×290(H)mm
コード長	2m		

広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム

曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ

ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式

ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。

付属品	エンドレスベルト(#80)、マジック式ディスクペーパー(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、	替ベルト	EA818MG-5~-8、-40~-240、MH-40~120、MJ-11~400
-----	---	------	---

	六角棒レンチ(6mm)、 六角穴付ボルト(平ワッシャ付)		
替ディスクペーパー	EA818MF-8、-9		

代替品

	<p>品番 EA818MF-10A コメント ブランド変更(リョービ→京セラ)</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.