

品番 : EA818MF-10A

品名 : AC100V/400W ベルトディスクサンダー



販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BDS-1010
電源	AC100V・400W	電流	5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)
ディスクペーパーサイズ	φ150mm(マジック式)	ベルト速度 (m/s)	7.2 (50Hz)、8.7 (60Hz)
ディスク回転数	2800rpm(50Hz) 3400rpm(60Hz)	本体サイズ	450×210×290(H)mm
ベルトサイズ	100×915mm	コード長	2m
重量	17kg	替ベルト	EA818MG-4~-8、-40~-400A、 MH-40~120、MJ-11~400
替ディスクペーパー	EA818MF-1~-9	付属品	エンドレスベルト幅100mm(#80)、 マジック式ディスクペーパー径150mm (#80)、 ワークテーブル、マイターゲージ、 ワークレスト、ダストノズル、 ディスクカバー、 六角棒レンチ(6mm)、 六角穴付ボルト(平ワッシャ付)

木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り  
(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)

広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム

曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ

ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式

ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。

別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.