

品番：EA819DH-101


品名：φ1.0x55mm/ 2° ダイヤモンドバ- (テーパ- /3mm軸)



販売価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/06/22 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0920ページ		



電着タイプダイヤモンドバ-			
品名	EA819DH-101	EA819DH-102	EA819DH-103
品番	EA819DH-101	EA819DH-102	EA819DH-103
先端径	0.45mm	0.45mm	0.45mm
刃長	20mm	20mm	20mm
先端角	2°	2°	2°
砥粒	ダイヤモンドD126(#140)	ダイヤモンドD126(#140)	ダイヤモンドD126(#140)
材質	クロムモルブデン鋼	クロムモルブデン鋼	クロムモルブデン鋼
電着タイプ	電着タイプ	電着タイプ	電着タイプ



仕様

先端径	0.45mm	刃径	1mm
刃長	20mm	全長	55mm
先端角	2°	軸径	3mm
砥粒	ダイヤモンドD126(#140)	材質	クロムモルブデン鋼
電着タイプ			
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.