


品番：EA819AS-51

品名：25mm 研磨ホイール(#36)



販売価格	255円(税抜) / 281円(税込)		
カタログ価格	255円(税抜) / 281円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0926ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	NA3551
最大回転数	25,000rpm	粒度	#36
外径	25mm	穴径	3mm
厚み	1.5mm	材質	ラバー

アルミニウム等の軟質素材のバリ取り、微研削、研磨に最適

マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具

あらゆる作業面になじみが良く、研削抵抗が小さいのでグラインダーのハンドリングがしやすく安定した作業が可能

マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。

アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.