



品番：EA819CF-3C

品名：3.0x 16x38mm/3mm軸 超硬カッター



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/01 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0917ページ		



仕様

軸径	3mm	刃径×刃長×全長	3×16×38mm
適合材質	銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム	入数	1本入り
材質	タングステンカーバイド製	目の種類	ダイヤ目…多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。

【使用時の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

