品番: EA819GB-241

品名:10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)



販売価格	590円(税抜)/649円(税込)				
カタログ価 格	590円(税抜)/649円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>74</b> (2025/10/07 04:42現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0978ページ				



## 仕様

直径(mm)	10	高さ(mm)	15
推奨回転数	3,800~15,200rpm	軸径	6.0mm
全長(mm)	55	材質	フェルト
重量	10.0g	適合材質	スチール、ステンレス、アルミニウム、 鉄、チタニウム

スーパーハードタイプ

重工業用や高温で研磨する場合に最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.