


品番 : EA819JG-10

品名 : 10x16mm / 6mm軸 超硬カッター

品番別、1本入り



販売価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/16 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		



d-max

仕様

軸径	6mm	刃径	10mm
刃長	16mm	全長	60mm
材質	タングステンカーバイト	適合材質	鉄、一般鋼、鋳鉄、銅
刃形状	d-max/コースカット	入数	1本入り

d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。

刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。

【使用上の注意】

- 超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.