



品番：EA819JG-210

品名：10x16mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,080円(税抜) / 4,488円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,080円(税抜) / 4,488円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/07/01 17:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0931ページ                      |      |   |



d-max

### 仕様

|     |              |      |            |
|-----|--------------|------|------------|
| 軸径  | 6mm          | 刃径   | 10mm       |
| 刃長  | 16mm         | 全長   | 60mm       |
| 材質  | タングステンカーバイド  | 適合材質 | 鉄、一般鋼、鋳物、銅 |
| 刃形状 | d-max/コースカット | 入数   | 1本入り       |

d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。

刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。

#### 【使用上の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.