

品番：EA819JH-19

品名：19x17.1mm/6mm軸 超硬カッター



販売価格	8,650円(税抜) / 9,515円(税込)		
カタログ価格	8,650円(税抜) / 9,515円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/09 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0930ページ		



### 仕様

軸径	6mm	刃径	19mm
刃長	17.1mm	全長	63mm
材質	タングステンカーバイド	適合材質	一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
刃形状	dカット(ダブル/ダイヤモンド)	入数	1本入り
目の種類:ダイヤ目	多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。		

#### 【使用上の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.