



品番：EA819JJ-11

品名：11x25mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,780円(税抜) / 6,358円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,780円(税抜) / 6,358円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/21 06:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0930ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-----------|---|
| エンドカット付 | | | |
| 軸径 | 6mm | 刃径 | 11mm |
| 刃長 | 25mm | 全長 | 70mm |
| 材質 | タングステンカーバイド | 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
| 入数 | 1本入り | 目の種類:ダイヤ目 | 多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 |

【使用上の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.