


品番 : EA819JJ-11

品名 : 11x25mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)



販売価格	5,780円(税抜)／6,358円(税込)		
カタログ価格	5,780円(税抜)／6,358円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0930ページ		



## 仕様

エンドカット付			
軸径	6mm	刃径	11mm
刃長	25mm	全長	70mm
材質	タングステンカーバイド	適合材質	一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鑄鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
入数	1本入り	目の種類: ダイヤ目	多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。

### 【使用上の注意】

- 超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.