

品番 : EA824PB-0.75

品名 : 0.75x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 11:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AQMD0.75
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.75mm	全長	38mm
溝長	9mm	シャンク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には向き)	先端角	140°

アクアコーティング

小径穴で安定した加工ができます。

生材から高硬度鋼の加工に最適です。

切味良好

ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.