

品番 : EA824PB-0.3

品名 : 0.30x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-0.3	名称	0.30x38mmドリルビット
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼
刃先径	0.30mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
先端角	140°	重量	0.01g

品番	EA824PB-0.3	名称	0.30x38mmドリルビット
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼
刃先径	0.30mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
先端角	140°	重量	0.01g

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN・高硬度の複合コーティングです。摩擦係数、磨耗抵抗、潤滑性を高めるため超硬コーティングのコーティングです。

品番	EA824PB-0.3	名称	0.30x38mmドリルビット
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼
刃先径	0.30mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
先端角	140°	重量	0.01g

品番	EA824PB-0.3	名称	0.30x38mmドリルビット
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼
刃先径	0.30mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
先端角	140°	重量	0.01g

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.3
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.3mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°

アクアコーティング

小径穴で安定した加工ができます。

生材から高硬度鋼の加工に最適です。

切味良好

ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.