

品番：EA824PB-0.3

品名：0.30x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-0.3	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	0.30	全長	38	シャフト径	3
刃先径	0.30	溝長	3	先端角	140°
用途	ステンレス鋼	加工	ドリル	加工	ドリル

品番	EA824PB-0.3	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	0.30	全長	38	シャフト径	3
刃先径	0.30	溝長	3	先端角	140°
用途	ステンレス鋼	加工	ドリル	加工	ドリル

アクアコーティング
超硬ドリルに適用するTiAlN・高硬度の複合コーティングです。高硬度・高剛性・高耐磨性を兼ねた超硬切削用ドリルのコーティングです。

品番	EA824PB-0.3	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	0.30	全長	38	シャフト径	3
刃先径	0.30	溝長	3	先端角	140°
用途	ステンレス鋼	加工	ドリル	加工	ドリル

品番	EA824PB-0.3	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	0.30	全長	38	シャフト径	3
刃先径	0.30	溝長	3	先端角	140°
用途	ステンレス鋼	加工	ドリル	加工	ドリル

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.3
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.3mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャフト径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°

アクアコーティング

小径穴で安定した加工ができます。

生材から高硬度鋼の加工に最適です。

切味良好

ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.