

品番：EA824PB-0.75

品名：0.75x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 16:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-0.75	名称	ドリル	規格	JIS B 0505
材質	超硬合金	用途	ドリル	長さ	38mm
径	0.75mm	刃先	二重刃	先端角	140°
コート	TiAlN	特徴	超硬・マイクロ	適合材	ステンレス鋼

品番	EA824PB-0.75	名称	ドリル	規格	JIS B 0505
材質	超硬合金	用途	ドリル	長さ	38mm
径	0.75mm	刃先	二重刃	先端角	140°
コート	TiAlN	特徴	超硬・マイクロ	適合材	ステンレス鋼

**アクアコーティング**  
超硬ドリルに適用するTiAlN・高硬度の複合コーティングです。摩擦係数、切削力、耐用性を高めるために超硬切削用機のコーティングです。

品番	EA824PB-0.75	名称	ドリル	規格	JIS B 0505
材質	超硬合金	用途	ドリル	長さ	38mm
径	0.75mm	刃先	二重刃	先端角	140°
コート	TiAlN	特徴	超硬・マイクロ	適合材	ステンレス鋼

品番	EA824PB-0.75	名称	ドリル	規格	JIS B 0505
材質	超硬合金	用途	ドリル	長さ	38mm
径	0.75mm	刃先	二重刃	先端角	140°
コート	TiAlN	特徴	超硬・マイクロ	適合材	ステンレス鋼

## 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.75
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.75mm	全長	38mm
溝長	9mm	シャンク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.