


品番 : EA824RD-10.0

品名 : 10.0x 70mm エンドミル(AICr coat/超硬・4枚刃)



販売価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
カタログ価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0894ページ		



仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	GSX41000C-2.5D
材質	超硬合金、GSXコーティング	刃先径	10.0mm
全長	70mm	溝長	25.0mm
シャンク径	10mm	被削材	<p>【最適】 低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼 (HRC40~5) 【適用】 耐熱合金、鋳鉄</p>
ねじれ角	30°		

生材のウエット加工から広範囲のドライ加工まで対応します。

刃先はギャッッシュランドタイプ

GSXコーティング:超硬エンドミルに適用するAICr系複合多層コーティング
1100°Cでの耐酸化性を従来の3倍に向上し、耐熱性、耐摩耗性を高め、高速、高硬度木材切削用のコーティング。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.