

品番：EA824RD-15.0

品名：15.0x 90mm イント`ミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0894ページ		



品名	規格	材質	用途
エンドミル	ISO 1339	超硬合金	切削加工

品名	規格	材質	用途
エンドミル	ISO 1339	超硬合金	切削加工



品名	規格	材質	用途
エンドミル	ISO 1339	超硬合金	切削加工

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSX41500C-2.5D
材質	超硬合金、GSXコーティング	刃先径	15.0mm
全長	90mm	溝長	37.5mm
シャンク径	16mm	被削材	【最適】 低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレ ハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼 (HRC40～5) 【適用】 耐熱合金、鋳鉄
ねじれ角	30°		

生材のウェット加工から広範囲のドライ加工まで対応します。

刃先はギャッシュラントタイプ

GSXコーティング:超硬エンドミルに適用するAlCr系複合多層コーティング
1100℃での耐酸化性を従来の3倍に向上し、耐熱性、耐摩耗性を高め、高速、高硬度木材切削用のコーティング。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.