

品番：EA826AE-10

品名：2.5-13.0mm ドリルシャープナー



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/18 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0857ページ		



手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます

仕様

研磨範囲	2.5～13mm	回転数	12,000rpm
研磨ホイール材質	ダイヤモンド	先端角	118°
連続使用時間	15分	電源	AC100V
コード長	1.8m	サイズ	197(W)×127(D)×120(H)mm
重量	1.1kg	付属品	・チャック×1(2.5～13mm) ・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済 ・レンチ

ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。

刃先シンニング加工が行えます。

別売のEA826EH-2(2.5～19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.