

品番：EA826ND


品名：200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・半丸/3粒度・3本組)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 12,400円(税抜) / 13,640円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 12,400円(税抜) / 13,640円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/27 08:09現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0576ページ                      |      |    |



| ◆断面形状と用途例◆ |      |                  |
|------------|------|------------------|
| 名称         | 断面形状 | 主な用途例            |
| 平形ヤスリ      |      | 平面の仕上げ           |
| 半丸形ヤスリ     |      | 曲面の仕上げ<br>平面の仕上げ |
| 丸形ヤスリ      |      | 曲面の仕上げ           |
| 角形ヤスリ      |      | 直角の仕上げ           |
| 三角形ヤスリ     |      | 鋭角の仕上げ           |



### 仕様

|       |                |         |       |
|-------|----------------|---------|-------|
| セット内容 | #200・#400・#600 | 形状      | 半丸    |
| 全長    | 200mm          | コーティング長 | 70mm  |
| 刃幅    | 7.7mm          | 刃厚      | 2.5mm |
| 軸径    | φ4mm           | 刃材質     | SK    |

EA826ND-20、40、60のセット

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

#### ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。  
必要以上に長く浸すとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。  
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

#### 目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
  - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.