

品番：EA826NA-7


品名：180mm/#150 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)



販売価格	9,730円(税抜) / 10,703円(税込)		
カタログ価格	9,730円(税抜) / 10,703円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/27 02:32現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0576ページ		



◆断面形状と用途例◆	
名称	主な用途例
平形ヤスリ	平面の仕上げ
半丸形ヤスリ	曲面の仕上げ、 すみの仕上げ
丸形ヤスリ	丸の仕上げ
角形ヤスリ	角状部分の 仕上げなど
三角形ヤスリ	鋭角の仕上げ セコ加工の仕上げ



仕様

仕様	3本セット(平・半丸・丸)	粒度	#150
軸径	φ3.5mm	全長	180mm
コーティング長	60mm	幅	7.2mm、7.0mm、φ3.5mm
刃材質	SK		

EA826NA-8A、8B、8Eのセット

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.