



品番：EA826NE-60


品名：200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)



販売価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0576ページ		



断面形状と用途例		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		曲面の仕上げ すみの仕上げ
丸形やすり		丸面の仕上げ
角形やすり		直角すきこぎの 仕上げなど
三角形やすり		直角すきこぎの 仕上げの仕上げ



仕様

全長(mm)	200	コーティング長(mm)	70
粒度	#600	形状(mm)	丸(φ4.2)
軸径	φ4mm	刃材質	SK

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますと、かえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意: ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

代替品

品番	EA826NE-40
コメント	200mm/#400 丸



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.