品番: EA826NA-7

品名:180mm/#150 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)



販売価格	9,980円(税抜)/10,978円(税込)				
カタログ価 格	9,980円(税抜)/10,978円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/10 15:37現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0586ページ				













仕様

仕様	3本セット(平・半丸・丸)	粒度	#150
軸径	φ 3.5mm	全長	180mm
コーティング長	60mm	幅	7.2mm、7.0mm、φ3.5mm
刃材質	SK		

EA826NA-8A、8B、8Eのセット

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目づまりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
- ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.