


品番 : EA826NC

品名 : 200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組)



販売価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/11 23:18現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0576ページ		



仕様

セット内容	#200・#400・#600	形状	平
全長	200mm	コーティング長	70mm
刃幅	8mm	刃厚	2mm
軸径	φ 4mm	刃材質	SK

EA826NC-20、40、60のセット

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。

必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。

超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.