



品番：EA826SC-5D

品名：185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/01 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0579ページ		



断面形状と用途例		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり	□	平面の仕上げ
半丸形やすり	◡	曲面の仕上げ すみの仕上げ
丸形やすり	○	丸面の仕上げ
角形やすり	△	鋭角面の仕上げ ほけなど
三角形やすり	▲	鋭角面の仕上げ もつこ面の仕上げ



### 仕様

全長(mm)	185	コーティング長(mm)	60
粒度	#150	形状(mm)	角(3.3)

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

#### 鉄工用

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。  
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。  
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

#### 目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
  - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.