

品番：EA826SE-5B


品名：215mm/#150 ダイヤモンドやすり(半丸)



販売価格	6,200円(税抜) / 6,820円(税込)		
カタログ価格	6,200円(税抜) / 6,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0579ページ		



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		曲面の仕上げ 円筒面の仕上げ 球面の仕上げ
丸形やすり		丸面の仕上げ
角形やすり		直角面・面 の仕上げなど
三角形やすり		鋭角面の仕上げ もつ二面仕上げ



仕様

全長(mm)	215	コーティング長(mm)	80
粒度	#150	形状(mm)	半丸(12.3×3.8)

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

鉄工用

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますとかわって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かわってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.