



品番 : EA826NE-60

品名 : 200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)



販売価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/12 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0576ページ		



仕様

全長(mm)	200	コーティング長(mm)	70
粒度	#600	形状(mm)	丸(Φ4.2)
軸径	Φ4mm	刃材質	SK

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。

必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。

超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。


目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
- ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。

※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

代替品

品番	EA826NE-40
コメント	200mm/#400 丸



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.