

品番：EA829HA-8H

品名：M 8x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)



|         |                            |      |   |  |
|---------|----------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 2,340円(税抜)／2,574円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 2,340円(税抜)／2,574円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫：1（2026/03/22 07:13現在） |      |   |  |
| 商品入数    | 1                          | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 0900ページ                    |      |   |  |



**HSS鋼(ハイス)**  
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で出荷される。また、研磨後は硬化すると、研磨後に引けは出るが、硬化に起因している。

|              |
|--------------|
| OSG HSS 1558 |
|--------------|

|           |
|-----------|
| ねじの長さについて |
| ねじの長さ     |
| ねじの長さ     |

|              |
|--------------|
| OSG HSS 1558 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| OSG HSS 1558 |
|--------------|

仕様

|                                         |              |           |                                                          |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| メーカー                                    | オーエスジー (OSG) | 型番        | HT STD                                                   |
| 呼び                                      | M8×0.75      | 全長(mm)    | 70                                                       |
| 喰付                                      | 5P           | 材質        | HSS(ハイス)                                                 |
| ねじ長(mm)                                 | 20           | シャンク径(mm) | 6.2                                                      |
| 首下長(mm)                                 | 35           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数                                      | 4            | 重量(g)     | 17                                                       |
| ■長(mm)                                  | 8            | ■巾(mm)    | 5                                                        |
| 止り穴・通り穴用。<br>切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |              |           |                                                          |