品番: EA826NG

品名:140mm ダイヤモンドヤスリ(精密·半丸/3粒度・3本組)



販売価格	7,270円(税抜)/7,997円(税込)				
カタログ価 格	7,270円(税抜)/7,997円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/10 15:37現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0586ページ				









仕様

セット内容	#200·#400·#600	形状	半丸
全長	140mm	コーティング長	50mm
刃幅	5.7mm	刃厚	1.7mm
軸径	φ3mm	刃材質	SK

EA826NG-20、40、60のセット

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目づまりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
- ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.