

品番：EA829PE-16BB

品名：M16x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/26 00:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0895ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----|---|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | A-POT |
| ツールNo. | 8325160 | 呼び | M16×1.5 |
| 精度表記 | STD | 精度 | OH4 |
| 喰付 | 5P | 全長 | 95mm |
| ねじ長 | 32mm | 首下長 | 52mm |
| シャンク径 | 12.5mm | ■長 | 13mm |
| ■巾 | 10mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンチ | なし | 被削材 | 低炭素鋼・軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、調質鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金 |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 重量 | 96g |

Vコーティング(表面処理)

軟質材から硬質材まで幅広く適用します。

特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。

また、ドライタッピングにも効果を発揮。

材質CPMとは、粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。

特徴:金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靱性が強い材質になります。

コバルトを含有する材料を使用しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.